

Garant

Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik E 6HX, TiN, M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139185 M16
GTIN	4045197509260
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.**

Razred tolerancije: ISO 2X/6HX.

Oblik E **(Uvod:1,5 – 2 uvodna navoja) za **duboke navoje kod s kratkim uvodnim dijelom. Navoj se oblikuje gotovo do dna rupe.

Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** i kod **materijala velike čvrstoće.**

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 15,1 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	5
Ø navoja	16 mm
Broj oštrica Z	5
Nagib navoja	2 mm
Ø drške D _s	12 mm
4-kutna drška □	9 mm

Ukupna duljina L	110 mm
Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	15,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Dubina navoja	48 mm
Veličina navoja	M16
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	E
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja