



Pneumatski udarni čekić s dlijetom, tip: P2551



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Praktičan **čekić s dlijetom** prikladan za klesanje i razdvajanje. Sa snažnim prigušivanjem vibracija.

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Dimenzije prihvaća za alat	12,7 mm
Prihvat za alat oblik	Četverokutni
Radna buka	85 dB(A)
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	6,7 m/s ²
Oznaka proizvođača	P2551
Udarna frekvencija	40 Hz
Duljina	435 mm
maksimalna potreba za zrakom	480 l/min
Težina	2,95 kg

Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Čekić s dlijetom

Pribor

Dlijeto mjera 19X178 mm	079739 19X178
Dlijeto mjera 35X178 mm	079739 35X178