



Uređaj za glodanje rubova ručni, tip: KFH17-8R



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Za izradu skošenog ruba i radijusa na ravnim materijalima, limovima i spremnicima, od unutarnjih i vanjskih kutova, kontura do zaokruživanja i provrta.

Univerzalno primjenjiv uređaj za glodanje rubova s Booster tehnologijom za optimalnu obradu zavarenih šavova i obradu sljedećih prevlaka. Rad bez umora uz FEIN **ErgoGrip**. Glodalo za rubove do 8 mm.

Dio isporuke:

1 stroj (bez glodalice, bez vodećeg valjka, bez izmjenjivih reznih pločica), 3 stezna vijka, 1 bakrena pasta, 1 ključ s unutarnjim šesterokutom 5 mm, 1 Torx odvijač TX 15, 1 plastični kovčeg za alat.

Napomena:

Potrebni pribor možete pronaći u našoj internet trgovini od br. 078136 – 078138.

Tehnički opis

Radijus	3 mm
Težina	4,6 kg
Duljina kabela	4 m
Prihvat snaga	1700 W
Ø ploče	118 mm

Oznaka proizvođača	KFH 17-8 R
Kut faze	30 stupanj
Kut faze	45 stupanj
Broj okretaja u praznom hodu	2300 - 7500 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

Pribor

Glodalo za rubove tip 6430100101	078137 6430100101
Garnitura priteznih vijakaza glodala za rubove tip 3135007500	078139 3135007500
Garnitura izmjenjivih reznih pločica tip 6430200601	078138 6430200601
Vodeći valjak tip 6430300401	078136 6430300401
Vodeći valjak tip 6430300201	078136 6430300201
Garnitura izmjenjivih reznih pločica tip 6430200401	078138 6430200401