

**Garant****Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.**

**Inovativan poligonalan oblik** omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće.**

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške  $D_s$ : 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 7,55 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	5
Ø navoja	8 mm
Broj oštrica Z	5
Ø drške $D_s$	6 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	7,55 mm

Dubina navoja	24 mm
Nagib navoja	1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M8×1
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja