

## Garant

### Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1,5



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139265 12X1,5
GTIN	4045197509567
Razred artikla	11H

#### Opis

##### Izvedba:

**DIN 2174** (≈ DIN 374). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

**Inovativan poligonalan oblik** omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 11,35 mm

#### Tehnički opis

Ø navoja	12 mm
Broj steznih utora	6
Broj oštrica Z	6
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
4-kutna drška □	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	11,35 mm

Dubina navoja	36 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M12×1,5
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja