

**Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132645 M5
GTIN	4045197648884
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom. Razred tolerancije: ISO 2 6H****Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Nagib navoja	0,8 mm
Broj steznih utora	2
Ø navoja	5 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	vaporiziran

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrbla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	4 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		