



Strojni ureznik HSSE-PM oblik BDIN 376 6HX, TiCN, M: M4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132722 M4
GTIN	4045197532404
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Sve veličine: drška prema DIN 376 (= sužen Ø drške); zbog čega je prikladan za veće dubine primjene.

Polje tolerancije: ISO2X/6HX.

Prednost:

Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su 132721-132724.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 63 mm

Ø drške: 2,8 mm

Ø jezgre rupe: 3,3 mm

Tehnički opis

Ø jezgre rupe	3,3 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,7 mm

Kut narezivanja	50 stupanj
Ø navoja	4 mm
Standard	DIN 376
Ø drške	2,8 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M4
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno