



## Strojni ureznik HSS/E oblik B, TiCN, M: M3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132720 M3
GTIN	4045197072542
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

<B>Sa zasjekom.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje,</B> ali bez žljebova za odvojene čestice.

Kada se zahtijeva vrlo velika tvrdoća i žilavost. **Razred tolerancije: ISO 2 6H**

#### Prednost:

<B>Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.</B>

#### Napomena:

#### **DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

Preporučeni zamjenski proizvodi su 132721-132724.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 56 mm

Ø drške: 3,5 mm

Ø jezgre rupe: 2,5 mm

### Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø jezgre rupe	2,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	3 mm

Kut narezivanja	50 stupanj
Standard	DIN 371
Ø drške	3,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	56 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno