



Strojni urezник HSS/E oblik CS, TiN, M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132700 M16
GTIN	4045197072535
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Mala sklonost za navarivanje materijala.

(Oblik CS) 2 – 3 brzine rezanja – sa zasjekom. **Razred tolerancije: ISO 2 6H**

Prednost:

Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 110 mm

Ø drške: 12 mm

Ø jezgre rupe: 14 mm

Tehnički opis

Ø jezgre rupe	14 mm
Ø navoja	16 mm
Broj steznih utora	4
Kut narezivanja	50 stupanj
Nagib navoja	2 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376

Ø drške	12 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno