



Strojni urezник HSS/E oblik CS, TiN, M: M3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132700 M3
GTIN	4045197072467
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Mala sklonost za navarivanje materijala.

(Oblik CS) 2 – 3 brzine rezanja – sa zasjekom. **Razred tolerancije: ISO 2 6H**

Prednost:

Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 56 mm

Ø drške: 3,5 mm

Ø jezgre rupe: 2,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Kut narezivanja	50 stupanj
Ø jezgre rupe	2,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	3 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Standard	DIN 371

Ø drške	3,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	56 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno