



## Strojni ureznik HSS/E oblik CS, TiN, M: M4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132700 M4
GTIN	4045197072474
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

<B>Sa zasjekom.</B>

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje,</B> ali bez žljebova za odvojene čestice.

Mala sklonost za navarivanje materijala.

(Oblik CS) 2 – 3 brzine rezanja – <B>sa zasjekom.</B> **Razred tolerancije: ISO 2 6H**

#### Prednost:

<B>Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.</B>

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 63 mm

Ø drške: 4,5 mm

Ø jezgrene rupe: 3,3 mm

### Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,7 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Ø navoja	4 mm
Broj oštrica Z	3
Ø jezgrene rupe	3,3 mm
Standard	DIN 371

Ø drške	4,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	63 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M4
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno