



## Razvrtač za rupe zakovica, bez prevlake, nazivni Ø DC k11: 22mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	162800 22
GTIN	4045197089366
Razred artikla	120

### Opis

#### Izvedba:

Konusni žljebovi sa duljinom od približno 3×nazivni Ø. Vrlo čvrsti zahvaljujući jakoj jezgri i radijalnom nagibu žljebova. Vrlo lagani rez i obrada zahvaljujući spiralnim žljebovima te različit broj zubi ovisan o veličini.

#### Upotreba:

Posebno u slučaju montaže komponenti za upotrebu pri razvrtanju ekscentričnih provrta ili ako je potrebno povećati provrte za zakovice. U gradnji kotlova se razvrtači za provrte zakovica primjenjuju na pneumatskim ručnim bušilicama.

#### Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

### Tehnički opis

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Ø kod reza	15,4 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/okr
Duljina izboja L <sub>1</sub>	182 mm
Morse konus MK veličina	3
Ukupna duljina L	281 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	165 mm
Broj oštrica Z	4
Tolerancija nazivnog Ø	k11

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 311
Kut spirale	25 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Drška	Morse konus
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	20 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		