

Garant**Strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 50X1,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 132830 50X1,5 |
| GTIN | 4045197073464 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 190 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 48,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Ø osnovne rupe | 48,5 mm |
| Broj steznih utora | 6 |
| Nagib navoja | 1,5 mm |
| Ø navoja | 50 mm |
| Broj oštrica Z | 6 |
| Ø drške D _s | 36 mm |
| Ukupna duljina L | 190 mm |
| 4-kutna drška □ | 29 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | DIN 374 |
| Dubina navoja | 150 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Veličina navoja | M50×1,5 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |