


Garant**ZCMX 09T302, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 09T302 HUZ310 Vrsta: HUZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 09T302
Prevlaka	bez prevlake
Broj zamjena/oštrica	2

Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Vrsta	HUZ310
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje