


Garant**ZCMX 09T304, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 18 mm

Vrsta: HBZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	N
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm

Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HBZ310
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Prevlaka	PVD
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje