

**Garant****ZCMX 130404, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Razred artikla	21E

**Opis**

ZCMX 130404 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
Prevlaka	PVD
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130404
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm

Glavna primjena	N
Vrsta	HBZ310
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje