

Garant**ZCMX 09T304, Vrsta: HBZ030**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.

Tehnički opis

Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBZ030
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Prevlaka	CVD
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 200 m/min
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje