

Garant**ZCMX 09T304, Vrsta: HBZ120**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Razred artikla	21E

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 8.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 18 mm

Vrsta: HBZ120

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 200 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	PVD
Vrsta	HBZ120

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T308
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje