

**Garant****ZCMX 130408, Vrsta: HBZ030**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

## Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 130408
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 200 m/min
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HBZ030
Prevlaka	CVD

Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
prikladno za alat $\varnothing D_c$	25 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje