

Garant**Strojni ureznik HSS-E-PM oblik CS, TiN, MF: 12X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132835 12X1
GTIN	4045197073549
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

(Oblik CS) 2 – 3 uvodna navoja.

S prevlakom TiN.Primjenjiv s **emulzijom** (udio masti najmanje 8 %).

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 11 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	11 mm
Ø navoja	12 mm
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D _s	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm

4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 374
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M12×1
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	23 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	P
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno