



## Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku, veličina / vel. drške: 0/10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Razred artikla	16C

### Opis

#### Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih Ø provrta.

#### Upotreba:

**Za DIN upuštenja** za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

#### Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

Po 1 vodeći dio br. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

Po 1 držač br. 156720 s drškom: Ø 10 mm

#### Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Broj oštrica Z: 2

Područje upuštanja: 8,5 - 16,5 mm

### Tehnički opis

Područje upuštanja	8,5 - 16,5 mm
Broj oštrica Z	2

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo

---

**Pribor**

Držać modularnog upuštača veličina / vel. drške 0/10	156720 0/10
--	-------------