

**Jedinica za održavanje dvodjelno montiranje, Unutarnji navoj Ø: 1/2col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080015 1/2
GTIN	4047322229692
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 – 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Jedinica za održavanje postavljena je u 2 dijela, s tlačnim amortizerom, uljnom mazalicom i filtrom.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

Tehnički opis

Unutarnji navoj Ø	1/2 col
Visina (H)	248 mm
Ukupna duljina (L) kao 2-dijelna jedinica za održavanje	136 mm

Vrsta proizvoda

Jedinica za održavanje

Pribor

Polikarbonatni spremnik za mazalice Staklo Ø 53 mm

080023 53

Pričvrсни kutnik s 2 vijka tip ZW33

080025 ZW33

Polikarbonatni spremnik za filter Staklo Ø 53 mm

080024 53