

**Garant****Strojni ureznik za sivi lijev, nitrirano, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132500 M8
GTIN	4045197071798
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>S ravnim žljebovima i kratkim uvodnim dijelom</B> (2-3 uvodna navoja).

**Tekst oblačića:**

4 rezne oštrice (od veličine M5).

4 žlijeba (od veličine M5).

Zahvaljujući nitriranoj površini (13 2500) izuzetno otporan na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Ø navoja	8 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 371

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8
Prevlaka	nitrirano
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
GG	prikladno	13 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

