

**Garant****Strojni urezник, nitriran, MF: 4X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132880 4X0,5
GTIN	4045197074119
Razred artikla	11H

**Opis****Prednost:**

**Suha obrada** kod lijevanog željeza – može se raditi bez rashladnog sredstva. Zahvaljujući nitriranoj površini izuzetno otporan na trošenje.

**Napomena:**

s 3 oštrice.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 3,5 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	4 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	3,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ukupna duljina L	63 mm

4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M4×0,5
Prevlaka	nitriran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
GG	prikladno	13 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

