



Garnitura modularnih upuštača na drvenom stalku, veličina / vel. drške: 1/12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Razred artikla	16C

Opis

Izvedba:

Garnitura prihvata, upuštača i vodećih dijelova (pilota) za obradu najčešćih Ø provrta.

Upotreba:

Za DIN upuštenja za kombinacije dio / upuštača za stupnjevane rupe ili upuštenja izvan norme.

Sadržaj:

po 1 plosnati upuštač br. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

Po 1 vodeći dio br. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

Po 1 držač br. 156720 s drškom: Ø 12 mm

Napomena:

Setovi kombiniranih svrdala postoje i kao HSS s mogućnosti TIN prevlakom, sa zavarenom oštricom za tvrde metale te s ISO izmjenjivom pločicom T oblika dostupno na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 3

Broj oštrica Z: 3

Područje upuštanja: 14,5 - 24,5 mm

Tehnički opis

Područje upuštanja	14,5 - 24,5 mm
Broj oštrica Z	3

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato konično glodalo