

Garant**Strojni ureznik za sivi lijev, nitrirano, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132500 M10
GTIN	4045197071804
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

S ravnim žljebovima i kratkim uvodnim dijelom (2-3 uvodna navoja).

Tekst oblačića:

4 rezne oštrice (od veličine M5).

4 žlijeba (od veličine M5).

Zahvaljujući nitriranoj površini (13 2500) izuzetno otporan na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D₃: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,5 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	10 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 371

Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	8 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	nitrirano
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG	prikladno	13 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

