



Produžetak za ureznik s HB površinom, tip: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338420 8
GTIN	4045197812421
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni priхват ureznika ili ER čahure s četverokutom.

h6 drška s Weldon površinom za prihvat ujedno i u Weldon steznoj glavi / termosteznoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak K_2	8 mm
Produžetak L_3	130 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	10 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	10 mm
za nazivni \varnothing navoja d_1 DIN 371	M10
Produžetak L_2	60 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

