



## Produžetak za ureznik s HB površinom, tip: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338420 12
GTIN	4045197812506
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure s četverokutom.

h6 drška s Weldon površinom za prihvat ujedno i u Weldon steznoj glavi / termosteznoj glavi ili hidrauličkoj steznoj glavi.

#### Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

#### Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

### Tehnički opis

Produžetak $\varnothing D_3$	16 mm
za navojni $\varnothing$ svrdla d 1 DIN 374/376	M20
Produžetak $K_2$	12 mm
Produžetak $L_3$	200 mm
za $\varnothing$ drške s navojem $d_2$	16 mm
Produžetak $L_2$	90 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

