

Garant**Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, MF: 5X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132870 5X0,5
GTIN	4045197073983
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Povećan zasjek.

Vodeći navoj **s žlijebovima za podmazivanje.**

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 4,5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	4,5 mm
Ø navoja	5 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,5 mm
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	2,7 mm

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M5×0,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima