

Garant
VHM glodalo za Woodruff utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208024 16,5X3
GTIN	4062406397067
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

S novom prevlakom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja. Za obodno glodanje i popravke utora, križno ozubljeno. Bočne površine su izbrušene

Napomena:

Prikladno za glodanje Woodruff utora prema DIN6888.

f_z za $a_p = 0,1 \times D$.

Zamjenski proizvod za br. 208025.

Tehnički opis

Za Woodruff utore DIN 6888	3,0×6,5 mm
Ø reza D_c	16,5 mm
Ø drške D_s	10 mm
Broj zubi Z	10
Tip	N
Oslobađanje Ø D_1	4,6 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,03 mm
Duljina rezne oštrice l_1	3 mm
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog \emptyset	e8
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	67 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	63 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		