

Garant**VHM gruborezno glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 16X8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208027 16X8
GTIN	4062406397241
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S novom prevlakom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u obratku. Površina specijalno obrađena.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Zamjenski proizvod za br. 208034.

Tehnički opis

Ø drške D_s	10 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Broj zubi Z	6
Tip	NF
Ø reza D_c	16 mm
Oslobađanje Ø D_1	7 mm
Ukupna duljina L	62 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,034 mm
za T-utore DIN 650	8 mm
Duljina rezne oštrice l_1	8 mm

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog \emptyset	d11
Kut spirale	10 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		