

Garant**VHM glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208026 32X14
GTIN	4062406397227
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S novim premazom visokih performansi za maksimalni vijek trajanja. Glodalo reže obodno u oba smjera. Zahvaljujući (križno postavljenim) zubima postiže se veliki učinak rezanja.

Napomena:

Za glodanje T-utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50 %.

Zamjenski proizvod za br. 208032.

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	15 mm
Ø reza D _c	32 mm
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	90 mm
Tip	N
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
za T-utore DIN 650	18 mm
Ø drške D _s	16 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,045 mm
Duljina rezne oštrice l ₁	14 mm

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog \emptyset	d11
Kut spirale	10 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		