

**Garant****VHM glodalo za trapezne utore, oblik D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208029 25
GTIN	4062406397722
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

**S novim premazom visokih performansi** za maksimalni vijek trajanja.

Tolerancija kuta  $\pm 8$  kutnih minuta.

**Napomena:**

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

**Zamjenski proizvod za br. 208036.**

Sve do punog zahvata glodala i obratka  $f_z$  održavajte na 50%.

**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice $L_s$	6,3 mm
Ukupna duljina L	67 mm
Broj zubi Z	8
Posmak $f_z$ u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Oslobađanje Ø $D_1$	11 mm
Oblik	D
Ø reza $D_c$	25 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js14
Tip	N
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutno glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		