

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	2 mm
ISO kod držača	E20S SVJBR/L 11
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina glave L_1	38 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Širina vrata L_4	11 mm
Ø drške D_s	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
--	----------