

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, G: G3/8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133300 G3/8
GTIN	4045197074522
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Upotreba:
Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Rezni materijal: HSS E

Navoji po colu: 19

Ø navoja: 16,66 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

 Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 15,25 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	15,25 mm
Navoji po colu	19
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø navoja	16,66 mm
Nagib navoja	1,337 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm

4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	49,98 mm
Veličina navoja	G3/8
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		