

Garant**Garnitura ručnih ureznika, lijevi navoj, bez prevlake, M-LH: M2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130460 M2
GTIN	4062406397968
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

Upotreba:

Za metričke lijeve navoje prema DIN13.

Vrsta navoja: M-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,4 mm

Ukupna duljina L: 36 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,6 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	6 mm
Standard	DIN 352
Ø navoja	2 mm
Ø osnovne rupe	1,6 mm
Broj oštrica Z	2

Vrsta navoja	M-LH
Broj steznih utora	2
Ukupna duljina L	36 mm
Nagib navoja	0,4 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Rezni materijal	HSS
4-kutna drška □	2,1 mm
Veličina navoja	M2
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	A
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevo
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima