

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 7/16-14

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 133350 7/16-14 |
| GTIN | 4045197074683 |
| Razred artikla | 11H |

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

 Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 9,4 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Broj steznih utora | 3 |
| Nagib navoja | 1,814 mm |
| Ø osnovne rupe | 9,4 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø navoja | 11,11 mm |
| Navoji po colu | 14 |
| Standard | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| 4-kutna drška □ | 6,2 mm |
| Dubina navoja | 33,33 mm |
| Vrsta navoja | UNC |
| Veličina navoja | 7/16-14 UNC |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Razred tolerancije | 2B |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

