

Garant**GARANT Master Alu SlotMachine VHM torusno glodalo HPC / TPC, DLC, Ø e8
DC / R1: 12/3,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206258 12/3,0
GTIN	4062406398354
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno poliranim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi neželjeznih materijala s duljim odvojenim česticama. S novim rebrastim profilom, optimalno za veću brzinu posmaka. Vrlo visoka čvrstoća kod savijanja korištenjem inovativne podloge finog zrna.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	60 mm
Radijus rezne oštrice R_1	3 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø drške D_s	12 mm
Broj zubi Z	3
Duljina rezne oštrice L_s	49 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Oslobađanje Ø D_1	11 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm
Ø reza D_c	12 mm

Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,13 mm
Serija	Master Alu
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Norma proizvođača
Profil glodanja	WR
Tolerancija nazivnog \emptyset	e8
Svojtvo kuta spirale	nejednak
Podjela oštrica	nejednak
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod obodnog glodanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	450 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	380 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
PEEK	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N

mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno