

Garant**Strojni ureznik za sivi lijev, nitrirano, M: M2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 132500 M2 |
| GTIN | 4045197071743 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:**

S ravnim žljebovima i kratkim uvodnim dijelom (2-3 uvodna navoja).

Tekst oblačića:

4 rezne oštrice (od veličine M5).

4 žlijeba (od veličine M5).

Zahvaljujući nitriranoj površini (13 2500) izuzetno otporan na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,4 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,6 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|---------|
| Nagib navoja | 0,4 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø navoja | 2 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø osnovne rupe | 1,6 mm |
| Standard | DIN 371 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø drške D _s | 2,8 mm |
| Ukupna duljina L | 45 mm |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 6 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M2 |
| Prevlaka | nitrirano |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji | bijela |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| GG | prikladno | 13 m/min | K |
| GGG | prikladno samo u posebnim uvjetima | 9 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

