

Garant
VHM vretenasto glodalo, kompozitno, vlačni rez, bez prevlake, Ø h10 DC: 10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	209540 10
GTIN	4062406362539
Razred artikla	100

Opis
Izvedba:

Posebno **razvijena rezna oštrica alata** za optimalnu obradu kompozitnih materijala.

Duljina slična **DIN 6527 duga**.

Desna spirala, **vlačni rez** za normalnu primjenu.

Tehnički opis

Kut spirale	8 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Posmak f_z za glodanje utora u GFK, CFK	0,035 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	30 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Oslobađanje Ø D_1	9,7 mm
Ø reza D_c	10 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6

Broj zubi Z	8
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Širina zahvata a_e kod glodanja	1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crni
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	80 m/min	N
POM GF25	prikladno	80 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	80 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	80 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	80 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	80 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	165 m/min	N
CFK	prikladno	120 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	120 m/min	N
Grafit	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		