

Garant**GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut γ : 75stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215540 75
GTIN	4045197809728
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

Upotreba:

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

Napomena:

Bezstupanjske površine izrađene su s pomoću izmjenjivih reznih pločica br. 215321 – 215398.

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

izvediva dubina skošenja l	29,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	60 mm
izvediva širina skošenja b	7,6 mm
izvediva visina skošenja h	28,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1335..
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Kut γ	75 stupanj

Ø prihvatne rupe	16 mm
najveći Ø d ₁	35 mm
Najmanji Ø D	19 mm
Serija	Softcut®
Posmak zuba pri h _{max}	0,11 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 2,2Nm	211750 2,2