

**Garant****Tvrdometalni strojni urezник, bez prevlake, M: M16****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 132570 M16    |
| GTIN           | 4045197072078 |
| Razred artikla | 11H           |

**Opis****Izvedba:****Vrlo čvrst, s kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 uvodna navoja). HM-oštrice.****Prednost:****Optimalno vlastito vođenje.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Broj oštrica Z         | 4       |
| Broj steznih utora     | 4       |
| Nagib navoja           | 2 mm    |
| Ø navoja               | 16 mm   |
| Ø osnovne rupe         | 14 mm   |
| Standard               | DIN 376 |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 12 mm   |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ukupna duljina L           | 110 mm                               |
| 4-kutna drška □            | 9 mm                                 |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                           |
| Rezni materijal            | HM                                   |
| Dubina navoja              | 48 mm                                |
| Vrsta navoja               | M                                    |
| Veličina navoja            | M16                                  |
| Prevlaka                   | bez prevlake                         |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | DIN 13                               |
| Oblik rezanja              | C                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h6               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe              |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | desno                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji              | bijela                               |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                     |

### Podaci korisnika

|                  | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| GG(G)            | prikladno                          | 16 m/min       | K       |
| CuZn             | prikladno                          | 20 m/min       | N       |
| mokro maksimalno | prikladno                          |                |         |
| suho             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |