

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 10-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133350 10-24
GTIN	4045197074638
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 3,9 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Navoji po colu	24
Nagib navoja	1,058 mm
Ø navoja	4,83 mm
Ø osnovne rupe	3,9 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 371
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	14,49 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	10-24 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

