

Garant**VHM vretenasto glodalo, kompozitno, tlačni rez, bez prevlake, Ø h10 DC: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209542 4
GTIN	4062406366124
Razred artikla	100

Opis**Izvedba:**

Posebno **usavršen alat za rezanje** za optimalnu obradu kompozitnih materijala ili kompozitnih sirovina, odnosno spojnih sirovina.

Duljina slična **DIN 6527**.

Lijeva spirala, **tlačni rez**. Materijal se pritišće na podlogu. Osobito prikladno za tanke materijale.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	19 mm
Ø reza D_c	4 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Posmak f_z za glodanje utora u GFK, CFK	0,021 mm
Ø drške D_s	6 mm
Broj zubi Z	8
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L_s	11 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Duljina skošenja pod 45°	0,08 mm

Oslobađanje $\varnothing D_1$	3,9 mm
Kut spirale	8 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Širina zahvata a_e kod glodanja	1xD kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crni
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	80 m/min	N
POM GF25	prikladno	80 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	80 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	80 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	80 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	80 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	165 m/min	N
CFK	prikladno	120 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	120 m/min	N
Grafit	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

