

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 5/16-18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133350 5/16-18
GTIN	4045197074669
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

 Ø drške D_s: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,6 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	6,6 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Ø navoja	7,94 mm
Navoji po colu	18
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371

Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Dubina navoja	23,79 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	5/16-18 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		