

**Garant**
**Strojni ureznik HSS-E-PM, DLC, M: M4**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132610 M4
GTIN	4045197648792
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**

S **prevlakom DLC sp<sup>2</sup>** najnovije generacije.

**Iznimno čvrsta izvedba,** sa **zasjekom** i **posebnom geometrijom reznih oštrica** za **lagane materijale.**

Primjenjiv s **emulzijom** (udio masti najmanje 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,3 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	3,3 mm
Nagib navoja	0,7 mm
Broj oštrica Z	2
Ø navoja	4 mm
Broj steznih utora	2
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm

Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M4
Prevlaka	DLC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje