

**Garant****Strojni ureznik za mjed kratko, bez prevlake, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132600 M2,5
GTIN	4045197072108
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****S usponom spirale od 6° i kratkim uvodnim dijelom (2 – 3 nareza).****Upotreba:**

Kao strojni ureznik ili za čišćenje postojećih navoja ručno.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ø navoja	2,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Nagib navoja	0,45 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm

Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	7,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	K
CuZn	prikladno	13 m/min	N
suho	prikladno		