

HOLEX**Strojni razvrtač H7, bez prevlake, nazivni Ø DC: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	164000 19
GTIN	4045197091956
Razred artikla	120

Opis**Izvedba:**

Parni broj zubi s nejednakom raspodjelom. Provrt precizno cilindričan, bez vidljivih tragova obrade. Cilindrična površina za brušenje koja se nalazi u ravnini rezanja zaglađuje rupu i služi kao vodilica za razvrtač. S konusnom prihvatnom drškom.

Razvrtači brušeni za dosjed H7.**Upotreba:**

Za razvrtanje prolaznih rupa, jer odvojene čestice odvodi u smjeru rezanja. Zahvaljujući kratkom vodećem skošenju prikladni i za slijepe rupe.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	142 mm
Nazivni Ø D_c	19 mm
Posmak f u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/okr
Morse konus MK veličina	2
Ukupna duljina L	223 mm
Duljina rezne oštrice L_s	58 mm
Broj oštrica Z	8
Tolerancija	H7
Mjera za razvrtanje u Ø	0,2 - 0,3 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 208 B
Kut spirale	7-8 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Drška	Morse konus
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	20 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	5 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	K
Cu	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

