



## Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 7/8-9



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133352 7/8-9
GTIN	
Razred artikla	12H

### Opis

**Izvedba:**

**Sa zasjekom.**

**Upotreba:**

**Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.**

### Tehnički opis

Ø osnovne rupe	19,5 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	22,23 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,822 mm
Navoji po colu	9
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	66,69 mm
Vrsta navoja	UNC

Veličina navoja	7/8-9 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		