

Garant**Strojni razvrtač H7, TiN, nazivni Ø DC: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	163500 4
GTIN	4045197251350
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

S dugačkim žlijebovima i lijevom spiralom. Parni broj zubi i nejednaka raspodjela zubi.

Upotreba:

Za razvrtanje prolaznih rupa, jer se odvojene čestice odvođe u smjeru rezanja.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	4 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,15 mm/okr
Tolerancija drške	h9
Duljina izboja L ₁	44 mm
Ø drške D _s	4 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Duljina rezne oštrice L _s	19 mm
Broj oštrica Z	6
Tolerancija	H7
Mjera za razvrtanje u Ø	0,1 mm
Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 212 B

Unutarnje hlađenje	ne
Drška	Cilindrična drška
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijčani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	9 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		